

**SAIH-CD-2x0.34/2x0.22-PUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAIH-CD-2x0.34/2x0.22-PUR
Art.nr.	<a href="#">1058630000</a>
Artikelbeteckning	Bussledning, Antal poler: 5, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4032248800322
Frp	100 m

**SAIH-CD-2x0.34/2x0.22-PUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 7,5 g

**Tekniska data för kabel**

Antal poler	5	Ledararea (flexibel)	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
Ytterdiameter	7 ± 0.3 mm	Skärmad	Ja
Isolering	TPE	Färgkodning	vit, blå, röd, svart
Mantelmateriäl	PUR	Mantelfärg	svart
Halogener	Nej	Temperaturområde, rörligt	-10...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20236 (80 °C / 30 V)
Släpkedjetålighet	Ja	Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>
hastighet	180 m/min	Böjcykler	3 Mio
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**Datablad**

**SAIH-CD-2x0.34/2x0.22-PUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

