

**SAIH-4x0,34(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAIH-4x0,34(PVC)
Art.nr.	<a href="#">1902180000</a>
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler : 4, Skärmad: Nej, Mantelmateriel: PVC, Halogener: Ja
GTIN (EAN)	4032248516025
Frp	100 m

**SAIH-4x0,34(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	41,55 g
-----------	---------

**Tekniska data för kabel**

Antal poler	4	Ledararea	0,34 mm <sup>2</sup>
Ytterdiameter	5.3 ± 0.2 mm	Skärmad	Nej
Isolering	PVC	Färgkodning	brun, vit, blå, svart
Mantelmateriel	PVC	Mantelfärg	svart
Halogener	Ja	Temperaturområde, rörligt	-5...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	2464 (80 °C / 300 V)
Släpkedjetålighet	Nej	Vridtålighet	0 °/m
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-90-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>