

Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Klippon® POK – polyesterkapsling

De glasfiberförstärkta polyesterkapslingarna i Klippon® POK-sortimentet erbjuder en högkvalitativ lösning för skyddande av elektriska komponenter. Kapslingarna är lämpliga överallt där korrosionstålighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Egenskaper:

- glasfiberförstärkt polyester
- 17 storlekar
- Två standardfärger: grå (liknande RAL 7001) och svart (liknande RAL 9011)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/spår
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Montagehål utanför tätningen
- Montage direkt i kapslingen eller med användning av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON POK 161609
Art.nr.	1305890000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 160 mm, Bredd: 160 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
GTIN (EAN)	4050118108354
Frp	1 Stück
Verktyg som behövs	9008540000

Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6,299 inch
Höjd lägstbyggande	90 mm	Djup	90 mm
Byggdjup (tum)	3,543 inch	Montagemått bredd	140 mm
Montagemått höjd	110 mm	Nettovikt	1 275,333 g

Allmän information tillbehör

Material	glasfiber-förstärkt polyester	Materialtjocklek	5,99 mm
Montagemått bredd	140 mm	Montagemått höjd	110 mm
Yta	obehandlad, glänsande		

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende	Brännbarhetsklass enligt UL 94	
Materialtjocklek	5,99 mm		V-0
Materialtjocklek lock	5,4 mm	Materialtjocklek kapsling	5,99 mm
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar	Monteringsanvisning	Direktmontage, Monteringsöglor
Material	glasfiber-förstärkt polyester	Vridmoment för lockskravar	2,5 Nm
Yta	obehandlad, glänsande	Tätningmaterial	Kloropren
Driftstemperatur, max	100 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Skyddsklass	IP66	Slagtålighet	IK 08 enligt (IEC 62262 och DIN EN 50102)
Fastsättning av lock	Spår-/krysspårsskravar	Kapslingens fastsättning	Installation genom kapslingens bakvägg, Fästörön

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	1x9	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 4 / ZDU 4	1x14
WDU 6 / ZDU 6	1x11		

Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

Certifikatnummer kapsling

Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certifikatnummer, tom kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Certifikat nr. (GERMLLOYD)	TAE00002R2	Certifikat-Nr. (cULus)	E256877

Förskruvningar

M12	11	M16	6
M20	4	M25	2
M32	2	M40	1

Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar höger

M12	11	M16	6
M20	4	M25	2
M32	2	M40	1

Förskruvningar uppe / nere

M12	15	M16	12
M20	6	M25	3
M32	2	M40	2

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MB KLIPPON ENCL.TECN.DE Assembly guidelines - empty enclosures
Broschyr/Katalog	MB KLIPPON ENCL.TECN.EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Upphandlingsspecifikation	Klippon POK 161609_1305890000_DE Klippon POK 161609_1305890000_EN

Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

