

SAI-Passiv
SAI-12-F 3P M8 L 15M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Den nya smala M8-serien från Weidmüller Denna produktfamilj utmärker sig med märkningsmöjlighet på alla insticksplatser. Till och med den 4-faldiga fördelaren med 8-polig M12 har tillräckligt stora märkningsytor på alla M8 insticksplatser. Därutöver är denna fördelare kortare än många vanliga M8-typer.

- Mycket smal, kort och platt M8-fördelare.
- Familjen levereras med 4 till 12 M8-insticksplatser, 3-resp. 4-polig
- Även blandad bestyckning av M8 är möjlig enligt kundens önskemål
- M8-serien är utrustad med diagonala borrhål.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Art.nr.	1234890000
Artikelbeteckning	SAI-Passiv, Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, M8, Fastkabelversion, 15 m, Ja
GTIN (EAN)	4050118019513
Frp	1 Stück

**SAI-Passiv
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0,945 inch
Höjd	196 mm	Bygghöjd (tum)	7,717 inch
Djup	18,2 mm	Byggdjup (tum)	0,717 inch
Nettovikt	1 448 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Fördelarutgång Fastkabelversion

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Antal poler	14
Antal kontakthylsor	12	Anslutningsgंगा	M8
LED	Ja		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	15 m	Antal poler	14
Ledararea (flexibel)	12 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²	Ytterdiameter	7,7 mm
Skärmad	Nej	Mantelmaterial	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Böjcykler	2 Mio

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAI-Passiv
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	136.2	117
12	196	188	161.2	143

Kopplingsbild

