

**Testverktyg
VT LCL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Typ	VT LCL
Art.nr.	2436670000
Artikelbeteckning	Ledningsökare
GTIN (EAN)	4050118450033
Frp	1 Stück

**Testverktyg
VT LCL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6,102 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0,984 inch
Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0,906 inch
vikt	60 g	Nettovikt	55,3 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mät- och provutrustning

Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Indikering	optisk & akustisk
Märkspänning max.	1000 V AC	Märkspänning min.	12 V AC
Mätområde Spänning/DC	1000 V	Mätkretskategori	CAT IV 1 000 V
Skyddsklass	IP65	kontrollerad och godkänd enligt	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation [Manual](#)