

**KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH)  
KSPMH M16 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga  
förskrivningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSPMH M16 SSC
Art.nr.	<a href="#">1477820000</a>
Artikelbeteckning	KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH), Låspropp, M 16, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118285802
Frp	20 Stück

**KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH)  
KSPMH M16 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	21,5 mm	Bygglängd (tum)	0,846 inch
Nettovikt	38,75 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	200 °C	Driftstemperatur, min.	-60 °C
Temperaturområde för användning max.	200 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>