SAI-Aktiv
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
Art.nr.	1784760000
Artikelbeteckning	Skyddade komponentgrupper, SAI-Aktiv, Tillbehör, Sensor/Aktuator-Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248191840
Frp	1 Stück

SAI-Aktiv
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	12,8 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-25 °C...85 °C	Lagertemperatur	

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Antal poler	5	Material	Metall
Skyddsklass	IP67, IP68		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000448	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9.0	19-07-04-03	eClass 9.1	19-17-01-90

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-Aktiv
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema

