

**SAIL-VSA-DS-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAIL-VSA-DS-1.5U
Art.nr.	<a href="#">1896990150</a>
Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Kabelände öppen - ventilstickpropp
GTIN (EAN)	4032248739189
Frp	1 Stück

**SAIL-VSA-DS-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 127 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data för kabel**

Antal poler	4 (3 + PE)	Ledararea	0,34 mm <sup>2</sup>
Kabellängd	1,5 m	Skärmad	Nej
Färgkodning	blå, brun, grön/gul, svart, vit	Mantelmateriel	PUR
Mantelfärg	svart (liknande RAL 9005)	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-30...90 °C	Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C
Släpkedjetålighet	Ja	Vridtålighet	360 °/m
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	hastighet	200 m/min
Säker mot svetsstänk	Nej		

**Allmänna tekniska data**

Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	Bryggform A (18 mm)	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse


**Downloads**Broschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-VSA-DS-1.5U**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Profilritning**



**Profilritning**



**Kopplingsbild**

