

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 303015 S2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

For many years, the name Klippon® has stood for competence and quality in enclosures.

The Klippon® EBi industrial enclosure series protects your components reliably if they are used in moderate environmental conditions and is designed for everyday applications.

With the ever-increasing need for individual application solutions, the Klippon® EBi with its high degree of protection and impact resistance is ideally suited to your needs.

Our standard product is the Klippon® EBi QL – with hinged door and double-bit key lock.

A variant with mounting screws is also available, but is only manufactured on request and is subject to a minimum order quantity. DNV GL and cULus approvals are also available on request.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | KEBI QL 303015 S2B0   |
| Art.nr.           | <a href="#">2470700000</a>  |
| Artikelbeteckning | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 299.5 mm, Bredd: 299.5 mm, Djup: 150 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver |
| GTIN (EAN)        | 4050118591064   |
| Frp               | 1 Stück   |

## Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)

### KEBI QL 303015 S2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|                   |          |                   |             |
|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| Bredd             | 299,5 mm | Byggbredd (tum)   | 11,791 inch |
| Höjd              | 299,5 mm | Bygghöjd (tum)    | 11,791 inch |
| Djup              | 150 mm   | Byggdjup (tum)    | 5,905 inch  |
| Montagemått bredd | 250 mm   | Montagemått höjd  | 250 mm      |
| Väggjocklek, max. | 1,25 mm  | Väggjocklek, min. | 1,25 mm     |
| Nettovikt         | 2 000 g  | Diameter          | 9 mm        |

### Allmänna uppgifter

|                          |  |                           |   |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| Användningsområden       | Hamnanläggningar,<br>Maskintillverkning,<br>Transportväsende,<br>Fartygsbyggnad,<br>Förpackningsindustri,<br>Processindustri | Materialtjocklek          | 1,25 mm                                 |
| Materialtjocklek fläns   | 1,25 mm  | Materialtjocklek kapsling | 1,25 mm                                 |
| Materialtjocklek lock    | 1,25 mm  | Monteringsanvisning       | Svetsad montagevinkel,<br>Montageplatta |
| Normer                   | DIN EN 62208, IEC 60529  | Tätningmaterial för lock  | Skummad PUR                             |
| Öppningsvinkel lock      | 125 °  | Material                  | Rostfritt stål 1.4301 (304)             |
| Tätningmaterial          | Skummad PUR  | Yta                       | borstad                                 |
| Driftstemperatur, min.   | -40 °C   | Driftstemperatur, max     | 85 °C                                   |
| Slagtålighet             | 10.00 J  | Skyddsklass               | IP66                                    |
| Kapslingens fastsättning | Fästörön, Installation<br>genom kapslingens<br>bakvägg   | Fastsättning av lock      | Kvartslåsning med<br>spårinsats         |
| Komponentfastsättning    | skruvad  |                           |   |

### Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E243298

### Jordning kapsling

|                            |                            |  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Jordning, kapsling, extern | Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6<br>jordskruv i rostfritt stål i<br>kapslingsunderdel och<br>lock. |
| Jordning, kapsling, lock   | M6 jordtapp                | Påsvetsad M6<br>jordskruv i rostfritt stål i<br>kapslingsunderdel och<br>lock. |

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000261    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Skapandedatum den 8 juli 2019 15:34:50 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

**Datablad**

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)**  
**KEBI QL 303015 S2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 303015 S2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Profilritning**