SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritning



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0
Art.nr.	1170420000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962334
Frp	50 Stück

SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,92 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862

Allmänna data

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Isolationshållfasthet	> 10^{10} Ω
Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering	Kontaktyta	förgylld
Ledardiameter, max.	2,5 mm²	Ledardiameter, min.	4 mm²
Ledarytterdiameter	-	Stickcykler	> 1000

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN