SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
Art.nr.	1288000000
Artikelbeteckning	Y-kontakt, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118079173
Frp	1 Stück

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Individuell utgång 1 – kontaktdon	M8 hane	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M8 hona
Åtdragningsmoment	M8: 0,5 Nm		

Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 / M8	Kodering	M8 = ingen
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Nedsmutsningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-25…+85 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



