

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensoraktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ | SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA |
| Art.nr. | 1950270000 |
| Artikelbeteckning | Chassie kontakt, PG 9, M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248632794 |
| Frp | 1 Stück |

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 20 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna data

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|----------------|
| Förskruvningar | PG 9, M 20 | Kapslingsmaterial | Rostfritt stål |
| Ledarytterdiameter | - | Material | PVC |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC002061 | ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002638 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-01 | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-09 | eClass 9.1 | 27-44-03-09 |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

| | |
|------------------|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | WSCAD |