

SAI-M23-KBC-0.25/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritning

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KBC-0.25/1.00
Art.nr.	1995830000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248925698
Frp	50 Stück

SAI-M23-KBC-0.25/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,36 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
-----------------------	--------	------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862
---------------------	---------

Allmänna data

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Isolationshållfasthet	$> 10^{10} \Omega$
Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering	Kontaktyta	förgylld
Ledardiameter, max.	0,25 mm ²	Ledardiameter, min.	1 mm ²
Ledarytterdiameter	-	Stickcykler	> 1000

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.
--------------------	---

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---