

**Industriellt Ethernet
IE-BHD-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Typ | IE-BHD-V04P |
| Art.nr. | 2027660000 |
| Artikelbeteckning | Apparatfläns, Variant 4 enligt IEC 61076-3-106, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4050118406061 |
| Frp | 200 Stück |

**Industriellt Ethernet
IE-BHD-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|--------------------|--------|-----------|--------|
| Väggfjocklek, max. | 3,5 mm | Nettovikt | 0,01 g |
|--------------------|--------|-----------|--------|

Temperaturer

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max | 70 °C | Driftstemperatur, min. | -40 °C |
| Drifttemperatur | -40 °C...70 °C | Lagertemperatur | |
| Installation temperature | | | |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Färgkod | övriga |
| Kapslingsmaterial | PA UL 94 V0 | Skyddsklass | IP67 |
| Tätningmaterial | NBR | | |

Normer

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Kontaktidon Norm | IEC 61076-3-106 var. 4 | Certifikat-Nr. (cULus) | E471884 |
|------------------|------------------------|------------------------|---------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-02 | eClass 9.1 | 27-18-27-02 |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads


| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation | Mounting_instruction_2027660000-IE-BHD-V04P.pdf MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Broschyr/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

Industriellt Ethernet IE-BHD-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



Montageurtag



max. Paneldicke: 3,5mm
 max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
 M2.5 threads mustn't go through the panel