

**JACKPAC
JP TEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Som funktionskomponenter finns följande produkter i programmet:

- Brytar- och tryckknappkomponenter i det slutna inbyggnadshuset EG2
- Likriktar- och säkringskomponenter i det slutna inbyggnadshuset EG2
- Logikelement med kopplingsfunktionerna AND, NAND, OR och NOR
- Diodgaller med upp till 40 ingångar i öppen byggform
- Bestyckningsmoduler för inmontering av elektroniska komponenter
- Seriella gränssnittomvandlare, och AD / DA omvandlare

Allmänna beställningsdata

Typ	JP TEST
Art.nr.	8794120000
Artikelbeteckning	JACKPAC, Reläkopplare, Märkstyrspänning: 18...24...30 V DC, Varaktig ström: 2 A, M12 Kontakt/Uttag, A-kodad
GTIN (EAN)	4032248483969
Frp	1 Stück

**JACKPAC
JP TEST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	83 mm	Bygglängd (tum)	3,268 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Höjd	14,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,567 inch
Nettovikt	36 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	0 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	0 °C...+55 °C
Lagertemperatur	-25 °C...70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingång

Märkstyrspänning	24 V DC ± 25 %	Märkström DC	2,2 mA (LED)
Statusindikering	Grön LED		

Styrsida

Märkstyrspänning	18...24...30 V DC	Statusindikering	Grön LED
------------------	-------------------	------------------	----------

Utgång

Varaktig ström 2 A

Belastningssida

Varaktig ström 2 A

Allmänna uppgifter

Färgkod grå

Isolationskoordinater

Skyddsklass IP67

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik M12 Kontakt/Uttag, A-kodad

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-20-11-90
eClass 7.1	27-20-11-90	eClass 8.1	27-20-11-90
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

Datablad**JACKPAC
JP TEST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)