

BUGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Fotovoltaikkontakt WM4 C**

- en crimpkontakt för 4-mm²- och 6-mm²-ledningar
- TÜV-godkännande enligt den senaste normen DIN EN 50521
- Laster med en märkström på upp till 35 A möjliga

Allmänna beställningsdata

Typ	BUGH BOX WM4 C BT
Art.nr.	1530630000
Artikelbeteckning	Fotovoltaik, Stickkontakt, Hylsa
GTIN (EAN)	4050118335453
Frp	100 Stück

BUGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 5,5 g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C

Varaktig driftstemperatur, max. 85 °C

Tekniska data

Gänga (yttre)	M 12	Godkännanden	TÜV (DIN EN 50521)
Kabeldiameter utsidan max.	7 mm	Kabeldiameter utsidan min.	5,5 mm
Kabeltyp	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Märkspänning	1500 V DC (IEC)
Märkström	35 A	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	IP65, IP67, IP 2x öppen		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	22-57-02-90	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	27-44-01-07		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	BPZL WM4C LANG
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP