

SAI-M23-SE-12-F-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-SE-12-F-G
Art.nr.	1224560000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning
GTIN (EAN)	4050118008494
Frp	1 Stück

SAI-M23-SE-12-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8 g
-----------	-----

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
-----------------------	--------	------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862
---------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M23	Anslutningstyp	Lödanslutning
Antal kontakter/kontaktdiameter	12 x 1 mm	Antal poler	12
Brandegenskaper	V-0	Isolationshållfasthet	$> 10^{10} \Omega$
Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkström	8 A
Stickcykler	> 1000		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.
--------------------	---

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---