

## SAI-M23-BE-12-10MM-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-BE-12-10MM-G
Art.nr.	<a href="#">1224590000</a>
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning
GTIN (EAN)	4050118008524
Frp	1 Stück

## SAI-M23-BE-12-10MM-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 9 g

## Temperaturer

Driftstemperatur, max 125 °C Driftstemperatur, min. -40 °C

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Normer

Certifikat nr. (UR) E344862

## Allmänna data

Anslutningsgंगा	M23	Anslutningstyp	Lödanslutning
Antal kontakter/kontaktdiameter	12 x 1 mm	Antal poler	12
Brandegenskaper	V-0	Isolationshållfasthet	> 10 <sup>10</sup> Ω
Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkström	8 A
Stickcykler	> 1000		

## Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

## Produktinformation

Produktinformation Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)