

SAI-M23-BE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Stiftkonfiguration

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-BE-L-6
Art.nr.	1170370000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248962266
Frp	1 Stück

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8,5 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
-----------------------	--------	------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862
---------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M23	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Antal kontakter/kontaktdiameter	6 x 2 mm	Antal poler	6
Brandegenskaper	V-0	Byggform	Hona
Isolationshållfasthet	> 10 ¹³ Ω	Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT
Kodering	ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkström	2 mm Kontakt = 28 A	Märkspänning	2 mm Kontakt = 600 V
Stickcykler	> 1000		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.
--------------------	---

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm