

**SAI-M23-SE-19-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ               | SAI-M23-SE-19-F                 |
| Art.nr.           | <a href="#">1224390000</a>      |
| Artikelbeteckning | Sensor/Aktuator-Stickanslutning |
| GTIN (EAN)        | 4050118008227                   |
| Frp               | 1 Stück                         |

## SAI-M23-SE-19-F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 10 g |
|-----------|------|

## Temperaturer

|                       |        |                        |        |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max | 125 °C | Driftstemperatur, min. | -40 °C |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normer

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Certifikat nr. (UR) | E344862 |
|---------------------|---------|

## Allmänna data

|                                 |                                  |                       |                            |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Anslutningsgंगा                 | M23                              | Anslutningstyp        | Lödanslutning              |
| Antal kontakter/kontaktdiameter | 16 x 1 mm + 3 x 1,5 mm           | Antal poler           | 19                         |
| Brandegenskaper                 | V-0                              | Isolationshållfasthet | > 10 <sup>6</sup> mΩ       |
| Kapslingsmaterial               | Termoplastisk polyamid PA 6, PBT | Kodering              | ingen                      |
| Kontaktmaterial                 | Koppar-zink-legering             | Kontaktyta            | förgylld                   |
| Ledaryttardiameter              | -                                | Märkström             | 8 A / 1 mm + 10 A / 1,5 mm |
| Stickcykler                     | > 1000                           |                       |                            |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

## Produktinformation

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|