

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Art.nr.	1232650000
Artikelbeteckning	Bussledning, Antal poler: 5, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
GTIN (EAN)	4050118016383
Frp	100 m

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 52 g

Tekniska data för kabel

Antal poler	5	Ledararea (flexibel)	2 x 0,34 mm ² + 2 x 0,22 mm ²
Ytterdiameter	7 ± 0.3 mm	Skärmad	Ja
Isolering	PVC	Färgkodning	vit, blå, röd, svart
Mantelmateriäl	PVC	Mantelfärg	svart
Halogener	Ja	Temperaturområde, rörligt	-10...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	2571 (80 °C)
Släpkedjetålighet	Nej	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Accelerartion	5 m/s ²
hastighet	180 m/min	Böjcykler	3 Mio
Säker mot svefsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)