

TM TM 7/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-hylsorna är halogenfria och innehåller praktiskt taget inga föroreningar. Hylsorna bestyckas med TM-I 12 eller TM-I 18. De erbjuder ett brett användningsområde för kablar och ledningar. Detta system har speciellt visat sig fungera i trafikteknik. Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren.

- Halogenfri
- Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren
- TMX 18 för montering med buntband (bredd 3,6 mm)

Allmänna beställningsdata

Typ	TM 7/18 HF/HB
Art.nr.	1192770000
Artikelbeteckning	TM, Hylsa x 28 mm, Polyethylen LD, Färgkod: transparent, Ledaryttterdiameter: 20 - 30 mm
GTIN (EAN)	4032248974818
Frp	100 Stück

TM
TM 7/18 HF/HB
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1,102 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	32,7 mm	Byggdjup (tum)	1,287 inch
Nettovikt	1,44 g		

Allmänna data

Bredd	28 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	transparent	Halogener	Nej
Material	Polyethylen LD	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter	20 - 30 mm
Ledarytterdiameter, max.	30 mm	Ledarytterdiameter, min.	20 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP