THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpen fäster och skyddar den märkta textytan.
• Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
• Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 33.5/93.1 GE
Art.nr.	1774410000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248148592
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	93,1 mm	Byggbredd (tum)	3,665 inch
Höjd	33,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,319 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	284 g		

Allmänna data

Antal per rulle	500	Bredd	93,1 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Limma	Polyakrylatlim
Material	Polyesterfilm	Materialfärg enligt motståndskod	4
Teckenfältets storlek	33.5 x 25 mm	Temperaturområde för användning	-40…150 °C
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	400 mm²
Ledardiameter, min.	0,75 mm²	Ledarytterdiameter	8 - 21.7 mm
Ledarytterdiameter, max.	21,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

