

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa/koppling, utförande FreeCon för
stickkontakt PushPull var.14 enligt IEC 61076-3-117

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Art.nr.	1068870000
Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, RJ45, Koppling
GTIN (EAN)	4032248823895
Frp	1 Stuck

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	286,47 g
-----------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink
Skyddsklass	IP65		

Normer

KontaktDon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

Tekniska data RJ45 koppling

Basmaterial kapsling (RJ45 koppling)	Zinkpressgjutning, PA 66	Isolationsmotstånd (RJ45 koppling)	> 500 MΩ
Kategori (RJ45 koppling)	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktmotstånd (RJ45 koppling)	≤ 20 mΩ
Kontaktyta (RJ45 koppling)	Guld över nickel	Spänningsstabilitet kontakt - kontakt, min (RJ45 koppling)	≥ 1000 V DC
Spänningsstabilitet, kontakt - skärm, max. (RJ45 koppling)	≥ 1500 V DC	Strömbelastbarhet (RJ 45 koppling)	1 A

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369

Industriellt Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Profilritning



Profilritning



Profilritning

