



IDEAL NETWORKS



**NU MED
TOUCHSKÄRM
(Plus & Pro)**



NavITeK NT

Nätverksfelsökare

Proof of Performance

NavITEK NT

Nätverksfelsökare

NavITEK NT är en nätverkstestare för felsökning och underhåll av aktiva och passiva koppar- och fibernätverk. Med ett förbättrat grafiskt interface gör NavITEK NT att nätverksteknikerna kan hitta och lösa anslutningsproblem på nätverket snabbare än någonsin. Därefter kan testerna sparas som pdf-rapporter och delas med kollegor och kunder med hjälp av gratisappen IDEAL AnyWare™.




Tillgodoser behoven hos dagens nätverkstekniker

Idag har nätverksteknikern ett brett urval av programvaror för felsökning och även fast de kan vara användbara i vissa situationer, så har de begränsningar. NavITEK NT å andra sidan, erbjuder en omfattande serie av tester och felsökningsfunktioner som man bara hittar på handhållna testare som är avsedda för ändamålet:-


- Koppar- och fibertestinterface
- Snabb detektering av länk- och IP-information inkl. duplex, hastighet, port ID, VLAN, DNS, DHCP, Gateway-status och IP- adress
- Detekterar tjänster såsom ISDN, POTS och PoE
- Exakt wire mapping inklusive längdmätning och avstånd till fel
- Robust, kompakt design för användning i trånga utrymmen
- Inte mottaglig för virus- och malware-attacker

Port- & nätverks-summering info




Tryck på Autotestknappen för att visa en sammanfattning och tillåt detaljerad kontroll av nätverksparametrar

VLAN detektering & användning



Automatisk detektering av VLAN ID'n gör att användaren kan konfigurera NavITEK NT för användning på ett VLAN

Vanlig Wiremap



Använd en lista av wiremap-mallar för vanliga typer av Ethernet-kablar såväl som icke Ethernet-kablar, såsom Profinet och ISDN.

CDP-/LLDP-/EDP-port-information




Visa portinformation med Cisco Discovery Protocol (CDP), Extreme Discovery Protocol (EDP) och Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Netscan



Visar en lista med IP- och MAC-adresser för varje enhet som är ansluten till nätverket

Nätverkssondering



Se en nätverksillustration för att verifiera testresultaten för varje nätverkskomponent

Skicka testrapporter från varsomhelst med appen



IDEAL
AnyWARE



Steg 1

Test

- Gör en job-mapp
- Skriv in information om arbetsplats
- Utför autotest på koppar-/fiberkablage och koppar-/fibernetverk

Steg 2

Anslut

- Aktivera SignalTEK NT trådlös hotspot
- Anslut din smartphone eller tablet med IDEAL AnyWARE Appen
- Överför testrapporter till din mobila enhet
- Se på dina testrapporter

Steg 3

Skicka

- Välj rapporter (pdf eller csv) att skicka
- Välj önskad överföringsmetod – email, ftp, molnlagring etc.
- Skicka filen
- Alternativt spara testrapporterna på ett USB-minne

Ladda ner Appen gratis idag



NavITEK NT

Utför tester på kopparkablage och -nätverk, inklusive:

- Visar nätverkskonfiguration - IPv4- / IPv6-kompatibel
- Avancerad wiremap för felkoppling, splittade par, avbrott och kortslutningar
- Avstånd till avbrott och kortslutningar (TDR)
- PoE/PoE+ detektering
- Tongenerator för kabelsökning
- Autotestknappen utför Ping-och Traceroutetest- (nätverks-) läge
- Hub blink för portidentifiering
- DHCP-klient
- Switch-detektering - 10/100/1000 Mb/s
- Utbytbara RJ45-insatser
- Stöd för upp till 12 wiremap-terminatorer
- Bakgrundsbelyst färgskärm

NavITEK NT Plus

Alla funktionerna på NavITEK NT samt:

- Touchskärm
- Vanlig Wiremap
- Autotestknappen utför en rad av nätverkstester : Internetanslutning (Ping, DNS, Gateway, Traceroute) och NetScan
- Nätverkssonering (NET TEST) ger en detaljerad port- och nätverksinformation
- Portidentifiering med EDP/CDP/LLDP
- VLAN-stöd
- Nätverksscanner (IP och MAC adresser)
- PoE/PoE+ belastningstest
- Trafikutnyttjande bar graf
- Internt minne för 5000 test-rapporter
- Generera testrapporter (PDF eller CSV)
- IDEAL AnyWARE mobil-app

NavITEK NT Pro

Alla funktionerna på NavITEK NT Plus samt:

- Fiberoptiskt interface
- Login med 802.1x protokoll
- Optiskt interface med effektnivå och pass-/fail-indikering med understödda SFP
- Loopback-läge för transmissionstest på både koppar- och fiberinterface

NavITEK NT

Nätverksfelsökare

Testrapportering


Sammanfattningsidan för varje rapport kan ändras så att den innehåller logga, företag och operatör. Välj mellan 3 olika rapporter, som visar antingen godkända, icke godkända eller alla tester i rapporten:

- Sammanfattning
- Kort
- Full (se exempel till höger)



Beställningsinformation

Del Nr.	Setet innehåller:
R153001	NavITEK NT – Nätverksfelsökare. 1 x NavITEK NT testenhet, 1 x Terminator Nr. 1, 4 x AA batterier (ej uppladdningsbara), 2 x Patchkablarna - 30cm, Kat. 5e STP, 1 x Snabbguide, 1 x Väska
R151005	NavITEK NT Plus – Nätverksfelsökare. 1 x NavITEK NT Plus testenhet med touchskärm, 1 x Terminator Nr. 1, 1 x Uppladdningsbar Power Module 1 x PSU EU/UK/US adapter, 2 x Patchkablarna - 30cm, Kat. 5e STP, 1 x USB WiFi-adapter, 1 x Snabbguide, 1 x Väska
R151006	NavITEK NT Pro – Nätverksfelsökare. 1 x NavITEK NT Pro testenhet med touchskärm, 1 x Terminator Nr. 1, 1 x Uppladdningsbar Power Module 1 x PSU EU/UK/US adapter, 2 x Patchkablarna - 30cm, Kat. 5e STP, 1 x USB WiFi-adapter, 1 x snabbguide, 1 x Väska



Extra tillbehör

Del Nr.	Beskrivning
MGKSX1	1 x 1000BASE-SX Fiberkit
MGKLX2	1 x 1000BASE-LX Fiberkit
MGKZX3	1 x 1000BASE-ZX Fiberkit
150058	1 x RJ45 utbytesverktyg, 10 x utbytbara RJ45 insatser

För utbyttestillbehör, var vänlig besök vår hemsida

Grundspecifikationer

Max. antal Jobs	Max. antal sparade tester	Max. längd	Batteri-livslängd	Storlek per handset i mm	Vikt per handset
50	5000	181 m	5 timmar	175 x 80 x 40	0.4 kg

För detaljerade specifikationer, besök vänligen vår hemsida.



Apple och Apple's logga är varumärken tillhörande Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke för Apple Inc.

Android är ett varumärke tillhörande Google Inc.
All Rights Reserved. IDEAL, IDEAL NETWORKS och NavITEK loggor är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd.
Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch,
High Wycombe, Bucks, HP14 3SX, UK.

Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381
uksales@idealnwd.com

www.idealnetworks.net



Ett dotterbolag till
IDEAL INDUSTRIES INC.



Specifikationer kan ändras utan
förvarning. E&OE

© IDEAL Networks 2018
Publikation nr.: 151859, Rev. 2