

**RFF 607 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RFF 607 54/230V GY
Art.nr.	<a href="#">2557770000</a>
Artikelbeteckning	Filterfläkt, 230 V, 230 V, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118568417
Frp	1 Stück

## RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	470 mm	Byggbredd (tum)	18,504 inch
Höjd	470 mm	Bygghöjd (tum)	18,504 inch
Djup	470 mm	Byggdjup (tum)	18,504 inch
Nettovikt	4 100 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Plintblock	Bredd på montageurtag	291 mm
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 3
Flöde, friblåsande	550 m <sup>3</sup> /h	Försörjningsspänning, max	230 V
Försörjningsspänning, min.	230 V	Höjd på montageurtag	291 mm
Ljudnivå	69 dB (A)	Med filter	Ja
Montagehöjd	95 mm	Monteringsdjup	57 mm
Monteringstyp	ihakad	Märkspänning AC	230 V AC

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [EU Declaration of Conformity](#)


Teknikuppgifter Data [STEP](#)

## RFF 607 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Ritningar

### Graph



### Graph

