

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	RFF 607 33/230V GY
Art.nr.	2557780000
Artikelbeteckning	Filterfläkt, 230 V, 230 V, IP33, grå
GTIN (EAN)	4050118568424
Frp	1 Stück

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	470 mm	Byggbredd (tum)	18,504 inch
Höjd	470 mm	Bygghöjd (tum)	18,504 inch
Djup	470 mm	Byggdjup (tum)	18,504 inch
Nettovikt	4 100 g		

Allmänna data

Anslutningstyp	Plintblock	Bredd på montageurtag	291 mm
EMC-utförande	Nej	Flöde, friblåsande	700 m ³ /h
Försörjningsspänning, max	230 V	Försörjningsspänning, min.	230 V
Höjd på montageurtag	291 mm	Ljudnivå	69 dB (A)
Med filter	Nej	Montagehöjd	95 mm
Monteringsdjup	57 mm	Monteringstyp	ihakad
Märkspänning AC	230 V AC		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [EU Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data [STEP](#)