

EF 10 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Typ	EF 10 54 GY
Art.nr.	2557070000
Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118567700
Frp	1 Stück

EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	109 mm	Byggbredd (tum)	4,291 inch
Höjd	109 mm	Bygghöjd (tum)	4,291 inch
Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0,906 inch
Nettovikt	60 g		

Allmänna data

Bredd på montageurtag	92 mm	EMC-utförande	Nej
Filterklass	G 3	Höjd på montageurtag	92 mm
Material	Termoplast	Med filter	Ja
Montagehöjd	4 mm	Monteringsdjup	19 mm
Monteringstyp	ihakad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter Data [STEP](#)