

REF 600 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Typ	REF 600 54 GY
Art.nr.	2557840000
Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118568486
Frp	1 Stück

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	436 mm	Byggbredd (tum)	17,165 inch
Höjd	436 mm	Bygghöjd (tum)	17,165 inch
Djup	252 mm	Byggdjup (tum)	9,921 inch
Nettovikt	2 500 g		

Allmänna data

Bredd på montageurtag	291 mm	EMC-utförande	Nej
Filterklass	G 3	Höjd på montageurtag	291 mm
Med filter	Ja	Montagehöjd	72 mm
Monteringsdjup	34 mm	Monteringstyp	ihakad

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter Data [STEP](#)