

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	REF 600 33 GY
Art.nr.	<a href="#">2557850000</a>
Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP33, grå
GTIN (EAN)	4050118568493
Frp	1 Stück

## REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	436 mm	Byggbredd (tum)	17,165 inch
Höjd	436 mm	Bygghöjd (tum)	17,165 inch
Djup	252 mm	Byggdjup (tum)	9,921 inch
Nettovikt	2 500 g		

## Allmänna data

Bredd på montageurtag	291 mm	EMC-utförande	Nej
Höjd på montageurtag	291 mm	Med filter	Nej
Montagehöjd	72 mm	Monteringsdjup	34 mm
Monteringstyp	ihakad		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Teknikuppgifter Data [STEP](#)