

**THSW 1K -20°+40°C CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	THSW 1K -20°+40°C CO
Art.nr.	<a href="#">2558170000</a>
Artikelbeteckning	Temperaturbrytare, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568820
Frp	1 Stück

## THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	37 mm	Byggbredd (tum)	1,457 inch
Höjd	59,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,343 inch
Djup	47,5 mm	Byggdjup (tum)	1,87 inch
Nettovikt	70,04 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	1 K
Brytspänning	250 V AC / 30 V DC	Brytström, brytande kontakt	10 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Brytström, slutande kontakt	5 A
Brytström, slutande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Bryttolerans	$\pm 3$ K
Monteringstyp	Montageskena	Temperaturinställningsområde, max.	40 °C
Temperaturinställningsområde, min.	-20 °C	Utförande kontakt	Växlandekontakt, 1 slutande kontakt, 1 öppnande kontakt

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Användardokumentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>