

THSW 0°+60°C NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Allmänna beställningsdata

Typ	THSW 0°+60°C NC
Art.nr.	2558230000
Artikelbeteckning	Temperaturbrytare, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568882
Frp	1 Stück

THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Höjd	72 mm	Bygghöjd (tum)	2,835 inch
Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1,417 inch
Nettovikt	50 g		

Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	<7 K
Brytspänning	240 V AC	Brytström, brytande kontakt	10 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Bryttolerans	± 4 K
Monteringstyp	Montageskena	Temperaturinställningsområde, max.	40 °C
Temperaturinställningsområde, min.	0,01 °C	Utförande kontakt	1 öppnande kontakt

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Operating instructions
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	STEP