

## THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	THSW 0°+60°C NO/NC
Art.nr.	<a href="#">2558250000</a>
Artikelbeteckning	Temperaturbrytare, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568905
Frp	1 Stück

## THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	59 mm	Byggbredd (tum)	2,323 inch
Höjd	80,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,169 inch
Djup	38 mm	Byggdjup (tum)	1,496 inch
Nettovikt	100 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	<7 K
Brytspänning	250 V AC / 30 V DC	Brytström, brytande kontakt	10 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Brytström, slutande kontakt	10 A
Brytström, slutande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Bryttolerans	$\pm 4$ K
Monteringstyp	Montageskena	Temperaturinställningsområde, max.	40 °C
Temperaturinställningsområde, min.	0,01 °C	Utförande kontakt	1 öppnande kontakt, 1 slutande kontakt

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Downloads

Användardokumentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>