

HYTH-SW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Allmänna beställningsdata

Typ	HYTH-SW 40-90% r.F. CO
Art.nr.	2558280000
Artikelbeteckning	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568936
Frp	1 Stück

HYTH-SW 40-90% r.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	59 mm	Byggbredd (tum)	2,323 inch
Höjd	80,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,169 inch
Djup	38 mm	Byggdjup (tum)	1,496 inch
Nettovikt	90 g		

Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	4 %, 1 K
Brytspänning	240 V AC	Brytström, brytande kontakt	8 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Brytström, slutande kontakt	8 A
Brytström, slutande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Inställningsvärde relativ luftfuktighet, max.	90 %
Inställningsvärde relativ luftfuktighet, min.	40 %	Med luftfuktighetsbrytare	Ja
Monteringstyp	Montageskena	Utförande kontakt	Växlandekontakt

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Operating instructions
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	STEP