

**FF 66 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FF 66 55/230V GY
Art.nr.	<a href="#">2556930000</a>
Artikelbeteckning	Filterfläkt, 230 V, 230 V, IP55, grå
GTIN (EAN)	4050118567557
Frp	1 Stück

## FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12,598 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12,598 inch
Djup	157 mm	Byggdjup (tum)	6,181 inch
Nettovikt	3 200 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	Bredd på montageurtag	291 mm
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 4
Flöde, friblåsande	770 m <sup>3</sup> /h	Försörjningsspänning, max	230 V
Försörjningsspänning, min.	230 V	Höjd på montageurtag	291 mm
Ljudnivå	63 dB (A)	Med filter	Ja
Montagehöjd	7 mm	Monteringsdjup	150 mm
Monteringstyp	ihakad	Märkspänning AC	230 V AC

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [EU Declaration of Conformity](#)


Teknikuppgifter Data [STEP](#)

## FF 66 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Ritningar

### Graph



### Graph

