

FF 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	FF 67 55/230V BK
Art.nr.	2556980000
Artikelbeteckning	Filterfläkt, 230 V, 230 V, IP55, svart
GTIN (EAN)	4050118567601
Frp	1 Stück

FF 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12,598 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12,598 inch
Djup	157 mm	Byggdjup (tum)	6,181 inch
Nettovikt	3 700 g		

Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	Bredd på montageurtag	291 mm
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 4
Flöde, friblåsande	925 m ³ /h	Försörjningsspänning, max	230 V
Försörjningsspänning, min.	230 V	Höjd på montageurtag	291 mm
Ljudnivå	66 dB (A)	Med filter	Ja
Montagehöjd	7 mm	Monteringsdjup	150 mm
Monteringstyp	ihakad	Märkspänning AC	230 V AC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [EU Declaration of Conformity](#)


Teknikuppgifter Data [STEP](#)

FF 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Graph



Graph

