

**RFF 605 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RFF 605 33/230V GY
Art.nr.	<a href="#">2557740000</a>
Artikelbeteckning	Filterfläkt, 230 V, 230 V, IP33, grå
GTIN (EAN)	4050118568387
Frp	1 Stück

## RFF 605 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	436 mm	Byggbredd (tum)	17,165 inch
Höjd	436 mm	Bygghöjd (tum)	17,165 inch
Djup	430 mm	Byggdjup (tum)	16,929 inch
Nettovikt	4 800 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Plintblock	Bredd på montageurtag	291 mm
EMC-utförande	Nej	Flöde, friblåsande	500 m <sup>3</sup> /h
Försörjningsspänning, max	230 V	Försörjningsspänning, min.	230 V
Höjd på montageurtag	291 mm	Ljudnivå	67 dB (A)
Med filter	Nej	Montagehöjd	72 mm
Monteringsdjup	34 mm	Monteringstyp	ihakad
Märkspänning AC	230 V AC		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[EU Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)