

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Daggbildning är en av de största riskerna för elskåp. Med våra skåpvärmare förhindras daggbildning i skåpet med hög tillförlitlighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RH-CBCO 10W 110-250V BK
Art.nr.	2557860000
Artikelbeteckning	Strålningsvärmepanel, 110 V, 250 V, IP54, svart
GTIN (EAN)	4050118568509
Frp	1 Stück

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	29,5 mm	Byggbredd (tum)	1,161 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Djup	75 mm	Byggdjup (tum)	2,953 inch
Nettovikt	170 g		

Allmänna data

Anslutningstyp	Förkonfektionerad kabel	Försörjningsspänning, max	250 V
Försörjningsspänning, min.	110 V	Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C	10 W
Med rumstermostat	Nej	Monteringstyp	Montageskena

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Operating instructions
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	STEP