

**Industriellt Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Weidmüller Industrial Ethernet-komponenter är idealiska förbindelseledar för datakommunikation mellan Ethernet-kompatibla apparater inom industriell automation. Genom att de stödjer olika topologier och protokoll kan de användas i många olika industriella applikationer. Vi erbjuder kompletta lösningar för den industriella nätverksinfrastrukturen inom maskin- och anläggningskonstruktion och har ett brett utbud av produktklasser med switchar för våra kunders individuella behov. framförallt Gigabit-switchar (unmanaged och managed) liksom mediakonverterare, Power-over-Ethernet-switchar, WLANmoduler och seriell/Ethernet-konverterare uppfyller de högsta kraven som ställs på en pålitlig och flexibel kommunikation via Ethernet. En omfattande produktportfölj med passiva komponenter bestående av RJ45- och FO-kontakter och kablar gör Weidmüller till din perfekta partner för industriella Ethernet-lösningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-CC-NM-SMAM-2M
Art.nr.	<a href="#">1491180000</a>
Artikelbeteckning	Antennkabel, Anslutning 1.: N-typ hane, Anslutning 2.: SMA-stickkontakt, Längd: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	2 m	Bygglängd (tum)	0,079 inch
Nettovikt	120 g		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kabelns elektriska egenskaper**

Karakteristisk impedans 50 Ω

**Kabelns mekaniska egenskaper och materialegenskaper**

Böjradie min, unik	12,7 mm	Böjradie min, upprepad	50,8 mm
Manteldiameter	4,95 mm	Material mantel	Polyetylen
UV-beständig	Ja		

**Tekniska data**

Anslutningstyp Anslutning 1: N-typ hane,  
Anslutning 2: SMA-stickkontakt

**Omgivningsvillkor**

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-70 °C

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001682	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	27-06-03-10	eClass 9.1	27-06-03-10

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

**Datablad**

**Industriellt Ethernet  
IE-CC-NM-SMAM-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Produktillustration**



Connection 1: SMA male

**Produktillustration**



Connection 2: N-type male