

**Automation Products - u-remote IP67  
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****u-remote IP67 PROFIBUS-DP-moduler**

M12 eller 7/8" inmatning; 30 & 60 mm breda kapslingar  
Med över 43 miljoner enheter världen över, är PROFIBUS den mest utbredda fältbussen. Inom tillverkningsindustrin används PROFIBUS-DP i fält för kommunikation mellan styrning och givare eller ställdon.

PROFIBUS möjliggör enkla och kostnadsbesparande topologier, dubbelriktad kommunikation, omfattande informations- och diagnosalternativ och standardiserad integration av enheter och enhetsfunktioner via DMD (device master data files).

**Allmänna beställningsdata**

Typ	UR67-PB-78-16DO-12-60M
Art.nr.	<a href="#">2426400000</a>
Artikelbeteckning	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
GTIN (EAN)	4050118434514

**Automation Products - u-remote IP67  
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	264,7 mm	Bygglängd (tum)	10,421 inch
Bredd	59,6 mm	Byggbredd (tum)	2,346 inch
Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1,22 inch
Nettovikt	615 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	UL 94	Certifikat	CE, cULus
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67

**Anslutningar**

Fältbuss (BUS-IN)	1x M12 hankontakt 5-polig, B-kodad	Fältbuss (BUS-OUT)	1x M12 hona 5-polig, B-kodad
Försörjningsspänning (AUX-IN)	1x 7/8" hane 5-polig	Försörjningsspänning (AUX-OUT)	1x 7/8" hona 5-polig
I/O-anslutningar	8 x M12 hona 5-polig, A-kodad		

**Diagnos**

Kanal	LED
-------	-----

**Digitala utgångar**

Kortslutningstålig ]	Ja	Max. summaström utgångar	9 A
----------------------	----	--------------------------	-----

**Fältbuss**

Adressering	via kodomkopplare (1 ... 126)	Bussystem	Profibus-DP
Överföringshastighet	max. 12 Mbps (automatisk detektering)		

**Försörjningsspänning**

Drivspänning	24 V	Effektförbrukning för modulelektronik	Typiskt 60 mA
Gränsvärde	18 V DC ... 30 V DC	Skydd polförväxling	Ja

**Konfiguration**

Systemintegration	GSD-fil
-------------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Skapandedatum den 8 juli 2019 15:50:40 CEST

**Datablad****Automation Products - u-remote IP67  
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MAN UR67 PB</a> <a href="#">MAN UR67 PB EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT U_REMOTE 16/17 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">UR67_EU Declaration of Conformity PN45</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>