Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mer prestanda. Förenklat.
u-remote.

Weidmüller u-remote – vårt innovativa remote I/O-koncept med IP 67 som fokuserar enbart på användarens fördelar: skräddarsydd planering, snabbare installation, säkrare start, inga fler driftstopp. För avsevärt förbättrad prestanda och ökad produktivitet.

u-remote står för "Mer prestanda". Förenklat

Allmänna beställningsdata

Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Art.nr.	2426260000
Artikelbeteckning	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/ Aktuator-Aktiv-Fördelare, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7,874 inch
Bredd	59,6 mm	Byggbredd (tum)	2,346 inch
Höjd	17,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,693 inch
Nettovikt	500 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Systemdata

Galvanisk isolation	2000 V DC	IO-länk standard	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	UL 94	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67		

Anslutningar

Fältbuss (BUS-IN)	1x M12 hona 4-polig, D-kodad	Fältbuss (BUS-OUT)	1x M12 hona 4-polig, D-kodad
Försörjningsspänning (AUX-IN)	1x M12 hane 5-polig, L-kodad	Försörjningsspänning (AUX-OUT)	1x M12 hona 5-polig, L-kodad
I/O-anslutningar	8 x M12 hona 5-polig, A-kodad		

Digitala ingångar

Ingångsström High	Typ 1/IEC 61131-2	Ingångsström Low	Typ 1/IEC 61131-2
Kortslutningsskydd	Ja	Överbelastningsskydd	Ja

Digitala utgångar

Kortslutningsskydd	Ja	Max. strömbelastbarhet per utgångssignal	0,5 A, 2 A
Max. summaström utgångar	9 A	Utgångsfrekvens Low	– 1 V
Utgångsspänning High	max. 2 V	Överbelastningsskydd	Ja

Försörjningsspänning

Drivspänning	24 V	Effektförbrukning för modulelektronik	Typiskt 160 mA
Gränsvärde	18 V DC ... 30 V DC	Skydd polförväxling	Ja
max. summaström modul	16 A		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE
Broschyr/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP