

**Industriellt Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.6_A, PVC,
grön, M12 X-typ

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E
Art.nr.	1449470030
Artikelbeteckning	Anslutningskabel, M12 X-typ IP 67 hane, rakt, öppen, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
GTIN (EAN)	4050118264173
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	3 m	Bygglängd (tum)	0,118 inch
Nettovikt	0,001 g	Isoleringsdiameter	1,58 mm

Temperaturer

Drifttemperatur, max	80 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature	-40 °C...80 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Norm uppbyggnad	UL-Style 2461
-----------------	---------------

Elektriska egenskaper kabel

Kategori	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Provspänning ledare-ledare-skärm	800 V _{eff} , 50 Hz, 1 min
hastighet	10 GBit/s		

Kabeluppbyggnad

Area	4*2*AWG 23/7	Isoleringsdiameter	1,58 mm
Färgsekvens ledare - ledarpar	vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun	Avskärmning	S/FTP
Material mantel	PVC	Manteldiameter, max.	8,8 mm
Mantelfärg	grön (RAL 6018)		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	4*Diameter	Böjradie min, upprepad	8*Diameter
Dragkraft	≤ 150 N	hastighet	10 GBit/s
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1-2		

Stiftdel

Anslutning höger	öppen	Anslutning vänster	M12 X-typ IP 67 hane, rakt
------------------	-------	--------------------	----------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Industriellt Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	