

**Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2LO0010MLD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar FO

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FM6Z2LO0010MLD0LD0-X
Art.nr.	1433930100
Artikelbeteckning	Patchkabel, med duplexklämma, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 10 m
GTIN (EAN)	4050118242522
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2L00010MLD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	10 m	Bygglängd (tum)	0,394 inch
Nettovikt	88 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61754-20
------------------	--------------

FO

Bandbredd	≥ 200 MHz*km vid 850 nm, ≥ 600 MHz*km vid 1300 nm	Dämpning	≤3,1 dB/km vid 850 nm, ≤0,8 dB/km vid 1 300 nm
Fibertyp	GOF, Multimode, OM1		

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	62,5 µm	Manteldiameter	2,0 * 4,1 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Material mantel	LSZH	Mantelfärg	orange

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	20 mm	Böjradie min, upprepad	40 mm
Halogener	Nej		

Stiftdel

Anslutning höger	LC-Duplex IP 20	Anslutning vänster	LC-Duplex IP 20
------------------	-----------------	--------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet IE-FM6Z2LO0010MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

