

**Industriellt Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-kablar, LWL-patchkabel, singlemode,
gul, SC-RJ IP20- och SC-Duplex-anslutning IP20

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
Art.nr.	1449410000
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SCRJ IP 20, SC duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
GTIN (EAN)	4050118253740
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	2 m	Bygglängd (tum)	0,079 inch
Nettovikt	58 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	75 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	75 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...75 °C	Lagertemperatur	-25 °C...75 °C
Installation temperature	-5 °C...50 °C		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61754-24, IEC 61754-4
------------------	---------------------------

FO

Fibertyp	Singlemode, OS1
----------	-----------------

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	9 µm	Manteldiameter	3*6 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)Y
Material mantel	LSZH	Mantelfärg	gul

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	30 mm	Böjradie min, upprepade	60 mm
--------------------	-------	-------------------------	-------

Stiftdel

Anslutning höger	SC duplex IP 20	Anslutning vänster	SCRJ IP 20
------------------	-----------------	--------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

