

**Industriell Ethernet
IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar FO

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X
Art.nr.	1433990005
Artikelbeteckning	Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118242904
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	0,5 m	Bygglängd (tum)	0,02 inch
Nettovikt	34 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 60874-10
------------------	--------------

FO

Bandbredd	≥ 500 MHz*km vid 850 nm, ≥ 500 MHz*km vid 1300 nm	Dämpning	≤2,5 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,7 dB/km vid 1300 nm
Fibertyp	GOF, Multimode, OM2		

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	50 µm	Manteldiameter	2,8 * 5,7 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Material mantel	LSZH	Mantelfärg	orange

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	28 mm	Böjradie min, upprepad	56 mm
Halogener	Nej		

Stiftdel

Anslutning höger	ST IP 20	Anslutning vänster	ST IP 20
------------------	----------	--------------------	----------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

