

**Industriellt Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET mediaomvandlare med felsökningsfunktion, för kontaktdon PushPull Var. 14 enligt IEC 61076-3-117 med RJ45 och SC-RJ POF enligt IEC 61754-24 och PushPull Power enligt PROFINET-specifikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Art.nr.	1324440000
Artikelbeteckning	POF Media Converter, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	722,04 g
-----------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...55 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektriska egenskaper

Baudhastighet	100 MB	Driftspänningsområde	18...30 V DC
Drivspänning		LED-displej	P1: Port aktiv, P2: Port aktiv, SF: samlingsfel, BF: bussfel, US1: spänning 1 (elektronik), US2: spänning 2
Protokoll	24 V DC PROFINET IRT	Strömuttagning	typ. 200 mA

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E141197
------------------	---	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001467	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-14	eClass 9.1	19-17-01-14

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PI_Zertifikat_1324440000
Programvara	GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011

**Industriellt Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**