

**Industriellt Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BSS-VAPM-24V
Art.nr.	2493480000
Artikelbeteckning	Poweranslutning, Fläns, PROFINET, Flänsset
GTIN (EAN)	4050118522143
Frp	1 Stük

**Industriellt Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	66 mm	Bygglängd (tum)	2,598 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1,811 inch
Nettovikt	54 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	Klämfjäder	Antal poler	5
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²	Låsningstyp	Push Pull
Material tätning	NBR	Monteringstyp	4 screws
Nedsmutningsgrad	2	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET- specifikationen	Certifikat nr. (UR)	E92202
-----------------	-------------------------------------	---------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden





ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter Data [STEP](#)

**Industriellt Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning****Ritning**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules