

**Industriellt Ethernet
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BHD-VAPM
Art.nr.	2493490000
Artikelbeteckning	Poweranslutning, Apparatfläns, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	14,2 mm	Bygglängd (tum)	0,559 inch
Bredd	36,2 mm	Byggbredd (tum)	1,425 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	23 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	silvergrå	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklåd
Låsningstyp	Push Pull	Material tätning	NBR
Monteringstyp	4 screws	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500

Normer

Certifikat nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Godkännanden


Godkännanden

**Downloads**

Teknikuppgifter Data [STEP](#)

**Industriellt Ethernet
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning****Montageurtag**