

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET  
specifikation

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5
Art.nr.	<a href="#">2465440000</a>
Artikelbeteckning	Poweranslutning, Hankontakter, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	85,4 mm	Bygglängd (tum)	3,362 inch
Bredd	26,8 mm	Byggbredd (tum)	1,055 inch
Höjd	36,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,425 inch
Nettovikt	90 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna data**

Anslutning 1	Klämfjäder	Antal poler	5
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Låsningstyp	Push Pull
Manteldiameter, max.	13 mm	Manteldiameter, min.	8 mm
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Nedsmutningsgrad	2	Skyddsklass	IP65, IP67
Stickcykler	≥ 100		

**Elektriska egenskaper**

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

**Normer**

KontaktDon Norm	enligt PROFINET- specifikationen	Certifikat nr. (UR)	E92202
-----------------	-------------------------------------	---------------------	--------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------



**Downloads**

Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>
----------------------	----------------------

Skapandedatum den 8 juli 2019 16:17:15 CEST

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Profilritning****Ritning**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules