

**Industriellt Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PROFINET-repeater, version FreeCon Active för PushPull
Var.14 kontaktdon motsvarande IEC 61076-3-117
och PushPull Power i enlighet med PROFINET-
effektbeskrivning

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Art.nr.	2455360000
Artikelbeteckning	PROFINET POF Repeater, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118469967
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,773 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...55 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Datagränssnitt	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Pressgjuten, galvaniserat lock	Koppling	PROFINET
Power-gränssnitt	PROFINET PushPull Power	Skyddsklass	IP65
Stickcykler	≥ 100		

Elektriska egenskaper

Baudhastighet	100 MB	Driftspänningsområde	18...30 V DC
Drivspänning		LED-displej	FO1: Port aktiv, FO2: Port aktiv, SF: samlingsfel, BF: bussfel, US1: spänning 1 (elektronik), US2: spänning 2, ACT1: aktivitet Port1, ACT2: aktivitet Port2
Protokoll	24 V DC PROFINET IRT	Strömupptagning	typ. 200 mA

Normer

Kontaktndon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	Certifikat-Nr. (cULus)	E141197
PROFINET-specifikation	Conformance Class C acc. V2.3		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

Produktinformation

Produktinformation	Vidare utveckling av 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. För driftsättning måste den nya GSDML-filen (se Nedladdningar) installeras.
--------------------	---

**Industriellt Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**


Godkännanden

**Downloads**

Användardokumentation	Firmware update manual Manual EN Manual DE
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Meddelande om produktändring	FreeCon Active POF Repeater FreeCon Active POF Repeater
Programvara	GSDML-V2.32-Weidmuller-FCAPIRPOFV2-20160928.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeConr_20072016 Firmware ABCC_40_PIR_FO_7360_1_04_05

**Industriellt Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Profilritning**Profilritning**